



WNA301B



**Puls. doppio x venez. con Bilanc. doppio e simb freccia Serie W.1 bianco pol. op**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di contatto momentanea 10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

**Materiali**

Colore Bianco polare  
 finitura superficiale Opaco  
 Materiale Materiale termoplastico  
 Trattamento Non trattato  
 Trasparente No

**Serie**

Altezza 75 mm  
 Larghezza 75 mm  
 Profondità 32 mm  
 Profondità delle scatole da incasso 0 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso  
 Montaggio a parete

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 2  
 Tipo di pulsante Pulsante singolo  
 Con contatto di feedback No

**Connessione**

Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
 Resistenza agli urti IK IK08

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

**Testo**

Stampa Con stampa simbolo frecce  
 Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
 Tipo di commutazione Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati  
 Tipo di connessione Con morsetto a molla

**Adatto per**

cubyko

---

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si