



50763502

W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz

Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

Wewnętrzna tylna strona Mat

Wymiary

Wysokość 76 mm

Szerokość 76 mm

Głębokość 61,50 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK08

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V
Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Uszczelka Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku

Zacisk Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia
Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

Typ połączenia Z zaciskiem N
Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

W.1

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak