



WNA010

IP55

Inserto x invertitore con bilanciante a parete/da incasso W.1 grigio opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Grigio

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 42 mm

Profondità di installazione 12 mm

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

Connettività

Tipo di connessione QuickConnect

Con montaggio ad artiglio No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK08

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di commutazione Intermedio

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Adatto per

cubyko

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si