Karta katalogowa
WNC025B



WNC025B

IP55

W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy, podśw. p. opis., kompletny, IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny	
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A
Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Architektura	
Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
Materiały	
Kolor	Biały
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony
Przezroczysty	Nie
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Wewnętrzna tylna strona	Mat
Wymiary	
Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	41 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	0 mm
Wysokość pola opisowego	12 mm
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Elementy sterujące i wskaźniki	
Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk przywołania
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK08
Akcesoria	
Pole opisowe	Tak
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
Dodatkowe informacje	
Montaż	Do mocowania śrubowego
Oświetlenie	Z niebieską diodą LED 230 V
Uszczelka	Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku
Typ połączenia	Z zaciskiem N Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do
W.1

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak