



WNC172



IP55



W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr pionowe, kompletne, IP55, szary

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In 16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Barwiony

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 0 %

Wymiary

Wysokość 147 mm

Szerokość 147 mm

Głębokość 65 mm

Liczba jednostek 2

Wbudowane puszkę podtynekowe 0 mm

Głębokość zabudowy 65 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Przekrój przewodu 1,0 - 2,5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,0 - 2,5 mm²

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Montaż Pionowy

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Z mocowaniem pazurowym Nie

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w 2x gniazda wtykowe

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym

Pojemność

Liczba modułów 2

Bezpieczeństwo

Z przesłonami styków	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP55 z zamkniętą pokrywą

Funkcje

Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Kompletna obudowa
Okablowanie	Mechanizmy z okablowaniem
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oznaczenie	Bez oznakowania
Zacisk	Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

Odpowiednie do

W.1	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak