



WNA010

IP55

Kruisschakelaar, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Achterzijde intern	Mat

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Bediening en signalering

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	quickconnect
Met klauwbevestiging	Nee

Aansluiting

Type connector/steker	Draaiverbinding
-----------------------	-----------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Kruis
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja