



WNA010

IP55

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Poder de corte                  | 10 A |
| Corrente de contacto momentânea | 10 A |

##### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Arquitetura

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla simples |
|--------------------------|---------------|

##### Materiais

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Cor                     | Cinzentos      |
| Acabamento              | Mate           |
| Material                | Termoplástico  |
| Tratamento              | Sem tratamento |
| Transparente            | Não            |
|                         | 0 %            |
| Parte posterior interna | Mate           |

##### Dimensões

|  |       |
|--|-------|
| Altura   | 70 mm |
| Largura  | 70 mm |
| Profundidade                                       | 42 mm |
| Profundidade da montagem                           | 12 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar   | 40 mm |
| Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem | 0 mm  |

##### Instalação, montagem

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Montagem | Encastrar<br>Montagem à superfície |
|----------|------------------------------------|

##### Controlos e indicadores

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Sinalizador luminoso              | Sem                  |
| Número de teclas (gang)           | 1                    |
| Tipo de botão de pressão          | Botão de pressimples |
| Com contacto de sinal de feedback | Não                  |

##### Conetividade

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tipo de ligações       | QuickConnect |
| Com fixação por garras | Não          |

##### Conexão

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de conector/ficha | Girar parafuso de fixação |
|------------------------|---------------------------|

##### Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP55 |
| Resistência ao impactos IK | IK08 |

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Texto

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Modo de instalação | Para fixação por parafuso |
| Modo de comutação  | Inversor de grupo         |
| Tipo de ligação    | Com terminais de encaixe  |

**Adequado para**

cubyko

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |