



WH15600705Q

origin apparent complet: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
Tension nominale	230-230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	69.7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	69.7 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
Section du conducteur	1.5 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

Equipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK04
Indice de protection IP	IP20

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

Convient pour

origin en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui