



K96T

QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 4-35mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 - 35 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	4 - 35 mm ²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	10-10 Nm
--------------------------	----------

Διαστάσεις

Πλάτος/πάχος διανομής	5 - 5 mm
Ύψος	27,50 mm
Πλάτος	16,50 mm
Βάθος	38,50 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	270 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι