



FWB43S

**FW sup. IP44 PO a.650 l.800, 144M**

### Características técnicas

#### Instalação, montagem

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Adequado para utilização no exterior | Não                   |
| Montagem                             | Montagem à superfície |

#### Corrente elétrica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 125 A |
|------------------|-------|

#### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número de calhas           | 12  |
| Número de filas            | 4   |
| Número de secções          | 3   |
| Com fecho                  | Não |
| Tem bloco de bornes neutro | Sim |

#### Capacidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Número de módulos | 144 |
|-------------------|-----|

#### Funções

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Possui interruptor principal de proteção | Não |
| Com entradas de conduta                  | Sim |

#### Dimensões

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Altura              | 650 mm |
| Largura             | 800 mm |
| Profundidade        | 165 mm |
| Altura embutida     | 650 mm |
| Largura incorporada | 800 mm |

#### Tampa, porta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 2 |
| Número de bloqueios         | 1 |

#### Dimensões

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Profundidade da montagem      | 0 mm |
| Número de unidades de largura | 36   |

#### Tampa, porta

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tipo de fechadura            | Fecho articulado |
| A porta/tampa é transparente | Não              |
| Tipo de porta do armário     | Porta única      |

#### Conexão

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Número de entradas de condutores | 12 |
|----------------------------------|----|

#### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem à superfície |
|------------------|-----------------------|

#### Materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Aço         |
| Código RAL | 9010        |
| Cor        | Branco puro |

#### Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
| Possui placa de montagem                     | Não |

#### Segurança

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Classe de proteção         | Classe de isolamento II |
| Resistência ao impactos IK | IK09                    |
| Índice de proteção IP      | IP44                    |

---

**Segurança**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Recebe fechadura            | Bloqueio com barra<br>Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente | 750 °C                             |

---

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|