



WNA100B

## W.1 Gniazdo z uz. 2P+Z IP55 biały

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 71 mm    |
| Szerokość                    | 71 mm    |
| Głębokość                    | 22,80 mm |
| Liczba jednostek             | 1        |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 0 mm     |

#### Rodzaj połączenia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Typ złącza/wtyku | Blokada śruby |
|------------------|---------------|

#### Instalacja, montaż

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy<br>Montaż powierzchniowy |
|----------------|--------------------------------------------|

#### Łączność

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe  |

#### Sprzęt

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Bolec uziemiający |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie               |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak               |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak               |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie               |
| Z zamkiem                                | Nie               |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Pokrywa, drzwi

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ pokryw | Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Oslona         | Kompletna obudowa                                        |
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                    |

#### Odpowiednie do

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
|-----|--|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |