



WNA408

Afdekraam voor inbouwmontage 2-v vert. W.1, grijs

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	2
Aantal modules	2

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	154 mm
Diepte	38 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Verticaal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP55 met gesloten deksel
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging Met montage-adapter en afdichting Voor inbouw- en hollewandmontage Voor verticale montage
--------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja