



WNA408B

**Afdekraam voor inbouwmontage 2-v vert. W.1, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal gangen	2
---------------	---

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	87 mm
Breedte	293,50 mm
Diepte	9,90 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Verticaal

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP55 met gesloten deksel
Slagvastheid IK	IK07

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Montagewijze	Met montage-adapter en afdichting Voor inbouw- en hollewandmontage Voor verticale montage
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja