



WNA681B

IP55

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Χωρητικότητα

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 1 |
|-------------------|---|

##### Υλικά

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Χρώμα                | Λευκό         |
| Κωδικός RAL          | 9010          |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ           |
| Υλικό                | Θερμοπλαστικό |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο   |

##### Διαστάσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Αριθμός μονάδων | 1     |
| Ύψος            | 76 mm |
| Πλάτος          | 76 mm |
| Βάθος           | 56 mm |

##### Εξοπλισμός

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Με είσοδο καλωδίου | Ναι |
|--------------------|-----|

##### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Κάθετα              |
| Τοποθέτηση                | Επίτοιχη τοποθέτηση |

##### Παρελκόμενα

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Με κάλυμμα πλαισίου | Ναι |
|---------------------|-----|

##### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP55 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK08 |

##### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Κείμενο

|               |                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Στεγανοποίηση | Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Κατάλληλο για

Hager cubyko  
cubyko

##### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνα με REACh - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |