



FP21TN2

## univers Obudowa stojąca IP44/I 1950x300x205

### Właściwości techniczne

#### Wymiary

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 1950 mm |
| Szerokość               | 300 mm  |
| Głębokość               | 205 mm  |
| Grubość ścianki bocznej | 1 mm    |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP44                         |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji I             |
| Typ blokowania                     | Blokada na pręt<br>Bez zamka |
| Odporność na uderzenie IK          | IK09                         |

#### Sprzęt

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie        | 1 |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 2 |

#### Instalacja, montaż

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Sposób montażu                   | Mocowanie podłogowe |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                 |

#### Materiały

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kolor    | Czysta biel        |
| Kod RAL  | 9010               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal               |

#### Sprzęt

|               |    |
|---------------|----|
| Liczba rzędów | 12 |
|---------------|----|

#### Materiały

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wykończenie powierzchni | Mat |
|-------------------------|-----|

#### Pokrywa, drzwi

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Liczba drzwi obudowy           | 1                |
| Liczba zamków                  | 1                |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie              |
| Typ drzwi                      | Pojedyncze drzwi |

#### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 250 A |
|-----------------|-------|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|