




WNA696

W.1 Ramka 1-krotna z podświetleniem białym 12-24V 0,6 mA do puszek n/t IP56

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	1
Liczba modułów	1

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	23 mm

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z mocowaniem zaciskowym/śrubowym
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak