



WNA698

### Collerette lumineuse à LED bleu 12/24V cubyko

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 1 |
| Nombre de modules | 1 |

##### Matières

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                                         | Blanc           |
| Code RAL                                                        | 9010            |
| Finition de la surface                                          | Mat             |
| Matière                                                         | Thermoplastique |
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 0 %             |
| Traitement                                                      | Non traité      |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 83 mm |
| Largeur    | 83 mm |
| Profondeur | 23 mm |

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Installation, montage

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage sur                   | En saillie |
| Position de montage/connexion | Vertical   |

##### Sécurité

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Indice de protection IP                                 | IP20                      |
| Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée | IP55 avec couvercle fermé |
| Résistance aux chocs IK                                 | IK07                      |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

##### Textes

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Mode d'installation | Avec fixation par orne/vis                  |
| Éclairage           | Pour circuit d'éclairage et de surveillance |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |