



WNA712

Anillo luminoso 230V doble vertical azul

Características técnicas

Capacidad

Número de elementos	2
Número de módulos	2

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7035
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	154 mm
Anchura	83 mm
Profundidad	23 mm

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
Posición de montaje/conexión	Vertical

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada
Resistencia al impacto IK	IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada Para montaje vertical
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Tornillos/destornillador	Con destornillador

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí