



WNC001B

IP55

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdem

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 76 x 76 mm

Vestavěná hloubka 65 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 0 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK08

Použitelné ve vyšší třídě IP IP55 s uzavřeným krytem

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Tlačítko Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano