



WNA226

Gniazdo RJ45, 8p, ekranowane, Kat.6, W.1, szare

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia	500 - 500 MHz
------------------------------	---------------

Sprzęt

Liczba wyjść	1
--------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Z pokrywą uchylną	Tak
-------------------	-----

Materialy

Kolor	Szary
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk LSA+
------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Wymiary

	12 mm
--	-------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Napięcie	Nadaje się do PoE+
Ochrona	z samozamykającą zasuwą zabezpieczającą przed kurzem znajdującą się przed gniazdem
Typ połączenia	Z zaciskami przecinającymi izolację przewodu

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak