



WNC002

IP55

Conmutador con indicador luminoso, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Gris
 Código RAL 7011
 Acabado de la superficie Mate
 Material Termoplástico
 Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con carcasa completa

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 76 x 76 mm
 Profundidad del montaje 65 mm
 Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm
 Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado 0 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK IK08
 Utilizable en una clase de protección IP superior IP55 con tapa cerrada

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Regleta enchufable

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada
 Tipo de conexión Con borne N
 Con bornes de conexión rápida
 Iluminación Con unidad LED azul de 230 V.
 Para iluminación
 Pulsador No

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí
 Conforme RoHS Sí