



WNC002

IP55

Características técnicas

Corrente elétrica

10 A

Instalação, montagem

Montagem

Montagem à superfície

Tensão

Tensão nominal

250 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Cinzentos

Código RAL

7011

Acabamento

Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com caixa completa

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

76 x 76 mm

Profundidade da montagem

65 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

0 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem

0 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK

IK08

Utilizável na classe de proteção IP mais alta

IP55 com tampa fechada

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Conexão

Tipo de conector/ficha

Terminal de encaixe

Texto

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminal N
Com terminais de encaixe

Iluminação

Com unidade LED azul de 230 V
Para iluminação

Botão de pressão

Não

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim