



WNA625B

IP55

**Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Lautsprecheranschluss
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Anschlüsse	2

**Frequenz**

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	51 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Einbautiefe	22 mm

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Auslass	Mit Geradeauslass
---------	-------------------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Texte**

Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragplatte

**Geeignet für**

W.1	
-----	--

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja