



WNC122

### W:1 Gniazdo z uz. 2P+Z kompletne 2-kr poziome 2 wejścia IP55 szary

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

##### Wymiary

Wysokość 76 mm

Szerokość 147 mm

Głębokość 65 mm

Liczba jednostek 2

Wbudowane puszkę podtynekowe 0 mm

Zakres głębokości wbudowania 0 mm

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Pozycja montażu/połączenia Poziomy

##### Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

##### Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym

##### Pojemność

Liczba modułów 2

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniami (IP) IP55

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Oslona         | Do osłony gniazd wtykowych     |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi          |

#### Odpowiednie do

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
|-----|--|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |