



WNA676

## W.1 Adapter natynkowy 2-kr pionowa 2 wejścia, IP55, szary

### Właściwości techniczne

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

#### Materiały

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kolor                                                      | Szary                    |
| Kod RAL                                                    | 7011                     |
| Wykończenie powierzchni                                    | Mat                      |
| Materiał                                                   | Tworzywo termoplastyczne |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 38,9 %                   |
| Obróbka                                                    | Lakierowany              |

#### Wymiary

|                  |        |
|------------------|--------|
| Liczba jednostek | 2      |
| Wysokość         | 147 mm |
| Szerokość        | 76 mm  |
| Głębokość        | 56 mm  |

#### Sprzęt

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wejściem kablowym | Tak |
|---------------------|-----|

#### Instalacja, montaż

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Pozycja montażu/połączenia | Pionowy               |
| Sposób montażu             | Montaż powierzchniowy |

#### Akcesoria

|                |     |
|----------------|-----|
| Z pokrywą ramy | Tak |
|----------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Dodatkowe informacje

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | Do montażu pionowego                                                                                   |
| Uszczelka | Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku |

#### Odpowiednie do

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
| W.1 |  |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |