



WNC010B

IP55

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

#### Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

#### Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

#### Frekvens

Frekvens	50-60 Hz
----------	----------

#### Material

Färg	Grå
------	-----

RAL-kod	7011
---------	------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Termoplast
----------	------------

Behandling	Obehandlad
------------	------------

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %
--------------------------------------------------------------	-----

#### Identifiering

Sammansättning	Grundelement med komplett kapsling
----------------	------------------------------------

#### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

#### Dimensioner

Dimensioner	76 x 76 mm
-------------	------------

Inbyggnadsdjup	65 mm
----------------	-------

Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
-------------------------------	------

Höjd på P-touch-band för märkningsfält	0 mm
----------------------------------------	------

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
-----------------	------

Användbar i högre IP-klasser	IP55 med stängt lock
------------------------------	----------------------

#### Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
---------------------------	-------------------

#### Text

Utförande	För skruvfästning
-----------	-------------------

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Belysning	Utan belysning (kan inte tändas)
-----------	----------------------------------

Tryckknapp	Nej
------------	-----

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----