



WNC162B



IP55

Steckd. SCHUKO AP 2f. waager. m. Klappd. erh. BS, 2 Leitungseinf., W.1 IP55, weiß

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 76 mm

Breite 147 mm

Tiefe 65 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Waagrecht

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Komplettgehäuse
Verdrahtung	Einsätze durchverdrahtet
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja