



WNC080B



Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, AP senkrecht, W.1 IP55,p.weiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|---|-------------|
| Abmessungen | 147 x 76 mm |
| Einbautiefe | 65 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 0 mm |

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|------|
| Nennstrom | 10 A |
| Schaltstrom | 10 A |

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Werkstoff

| | |
|---|--------------|
| Farbe | Weiß |
| RAL Nummer | 7011 9010 |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Glanzgrad | Matt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 % |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

Konnektivität

| | |
|------------------------|------|
| Mit Krallenbefestigung | Nein |
|------------------------|------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Texte

| | |
|--------------|---|
| Montageart | Für senkrechte Montage |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Dichtung | Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |