




WNC081



**Combinaz. Int. doppio/presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Serie	147 x 76 mm
Profondità di installazione	65 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura	0 mm

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
Corrente di commutazione	10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Materiali**

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Opaco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

**Connessione**

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Con protezione dal contatto incrementata	No

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Connettività**

Con montaggio ad artiglio	No
---------------------------	----

**Equipaggiamento**

Con lampada di segnalazione	No
Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
Inserto centrale ruotato	No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Testo**

Tipo di montaggio	Per installazione verticale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si