




WNT331



## Taster BA KNX AP, 1fach, mit Schrägstellung, 1 Schaltpunkt, W.1 IP55

### Technische Eigenschaften

#### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

#### Elektrischer Strom

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Stromaufnahme Bus Datentransfer | 10 mA |
|---------------------------------|-------|

#### Funktionen

|                    |      |
|--------------------|------|
| Mit Raumthermostat | Nein |
|--------------------|------|

#### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Einbautiefe                 | 22 mm    |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm    |
| Höhe                        | 44 mm    |
| Breite                      | 45,70 mm |
| Tiefe                       | 40,50 mm |

#### Ausstattung

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der Betätigungspunkte | 1 |
|------------------------------|---|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                 |    |
|-----------------|----|
| Mit LED Anzeige | Ja |
|-----------------|----|

#### Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Grau      |
| RAL Nummer | 7035      |
| Werkstoff  | Duroplast |
| Glanzgrad  | Matt      |

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Bildschirm

|             |      |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

#### Texte

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion | Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster<br>Automatikfunktionen |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|