



WNT912B



IP55

W.1 Klawisz 1-krotny z soczewką do modułu KNX IP55, biały

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 27 mm

Pojemność

Liczba modułów 2

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zatrask bagnetowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Tak

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

Nadaje się do wyższej klasy IP IP55 z zamkniętą pokrywą

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Montaż natynkowy lub podtynkowy

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Przycisk Również dla zastosowań KNX: przycisk, 1-krotny i przycisk grupowy, 1-krotny

Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy Do łączników klawiszowych
Do łącznika klawiszowego przyciskowego z podświetleniem
Do łączników schodowych/krzyżowych

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element bazowy

Odpowiednie do

cubyko

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak