



WNA002



### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Spínací proud 10 A

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž  
Montáž na omítku

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

#### Identifikace

Montážní uspořádání Řídicí prvek

#### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

#### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

#### Rozměry

Rozměry 55 x 55 mm

Vestavěná hloubka 12 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 0 mm

#### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK08

Použitelné ve vyšší třídě IP IP55 s uzavřeným krytem

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

#### Připojení

Typ kontaktu 2cestný

Typ konektoru/zástrčky Zajištění po otočení šroubu

#### Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S N-svorkou  
S bezšroubovými svorkami

Osvětlení S modrou jednotkou LED 230 V  
Pro osvětlení

Tlačítko Ne

#### Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano