



WNC083B



Combinazione 2 Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco

Caratteristiche tecniche

Serie

Serie	147 x 76 mm
Profondità di installazione	65 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura	0 mm

Corrente

Corrente nominale	10 A
Corrente di commutazione	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	7011 9010
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Opaco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Con protezione dal contatto incrementata	Si

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Connettività

Con montaggio ad artiglio	No
---------------------------	----

Equipaggiamento

Con lampada di segnalazione	No
Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
Inserto centrale ruotato	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione verticale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si