



WNA021

W.1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	10 A
--------------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz
-----------------------------	---------

Materiały

Kolor	Szary
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	41 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	0 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy
----------------	--

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK08

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
Oświetlenie	Z niebieską diodą LED 230 V Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Typ połączenia	Z zaciskiem N Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

W.1	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak