




WNA021B



IP55



Taster-Einsatz mit Wippe beleuchtet, Wechsler, W.1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Wippe
-----------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	43 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK08

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Mit blauer 230-V-LED-Einheit Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Anschlussart	Mit N-Klemme Mit Steckklemme

Geeignet für

W.1	
-----	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja