



WNA025B



IP55



puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 bianco pol. opac

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

##### Materiali

Colore Bianco polare  
finitura superficiale Opaco  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato  
Trasparente No

##### Serie

Altezza 80 mm  
Larghezza 80 mm  
Profondità 32 mm  
Profondità delle scatole da incasso 0 mm  
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1  
Tipo di pulsante Pulsante singolo  
Con contatto di feedback No

##### Connessione

Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55  
Resistenza agli urti IK IK08

##### Accessori

Con campo per l'etichetta Si

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

##### Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V  
Morsetto Morsetto di giunzione a 3 conduttori Wago per cablaggio a scatto  
Tipo di connessione Con morsetto N  
Con morsetto a molla

##### Adatto per

cubyko

---

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si