
Karta katalogowa
WNA025B



WNA025B

IP55

W.1 Moduł łącznika 1-klaw. 1-bieg. przyciskowy z podśw. p. opis., IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy

Materiały

Kolor	Biały
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	80 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	32 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	0 mm
Wysokość pola opisowego	12 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk przywołania
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Blokada śruby

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK08

Akcesoria

Pole opisowe	Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
Oświetlenie	Z niebieską diodą LED 230 V
Typ połączenia	Z zaciskiem N Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

W.1

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak