



WNA044B



puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

Materiali

Colore Bianco polare
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato
Trasparente No

Serie

Altezza 71 mm
Larghezza 71 mm
Profondità 42 mm
Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Controlli e indicatori

Spia luminosa Come accessorio
Numero di tasti 1
Tipo di pulsante Pulsante di serie
Con contatto di feedback No

Connessione

Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55
Resistenza agli urti IK IK08

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Tipo di connessione Con morsetto a molla

Adatto per

cubyko

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì