



WNA044B

W.1 Moduł łącznika 1-klaw. 1-bieg. przyciskowy z podśw. p. opis., IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 42 mm

Wbudowane puszkі podtynkowe 0 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Montaż powierzchniowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny Jako akcesorium

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk seryjny

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK08

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

W.1

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak