



WNA301



Puls. doppio x venez. con Bilanc. doppio e simb freccia Serie W.1 grigio opac

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciato

#### Materiali

Colore Grigio

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

#### Serie

Altezza 75 mm

Larghezza 75 mm

Profondità 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK08

#### Accessori

Con campo per l'etichetta No

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

#### Testo

Stampa Con stampa simbolo frecce

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di commutazione Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati

Tipo di connessione Con morsetto a molla

#### Adatto per

W.1

#### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì