Karta katalogowa
XVR107C



XVR111C_noir

EVCS Stacja ładowania witty one 1x7kW 1f RFID Bluetooth z kablem 6,5m T2

Właściwości techniczne

Moc	
Moc na punkt ładowania	7 kW
Podłączone obciążenie	0,1 - 7 kW
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zasilanie	
Liczba faz zasilania	1
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	32 A
Łączność	
Liczba punktów ładowania	1
Funkcje	
Z zarządzaniem obciążeniem	Nie
Sprzęt	
Liczba gniazd domowych	0
Z wyłącznikiem nadprądowym	Nie
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu	Tak
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Typ 2
Wymiary	
Wymiary	370 x 250 mm
Wysokość	370 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	150 mm
Zgodność z przepisami ustawy o danych	
Wytwarza dane	Tak
Typy danych	Alarmy Informacje podstawowe Zarządzanie energią urządzenia Pomiar elektryczny Szczegółowy pomiar elektryczny Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych Tryb zasilania pojazdów elektrycznych (EVSE) Diagnostyka ogólna Diagnostyka sieci Stan roboczy Diagnostyka oprogramowania
Formaty danych	Custom
Szacowany dzienny wolumen danych	10 KB - 100 KB
Generowanie danych w czasie rzeczywistym	Tak
Dane zapisane na urządzeniu	Tak
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż ścienny
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK10
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25 - 50 °C


Napięcie

Napięcie znamionowe	230 - 230 V

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne

Ilustracje | Rysunki



a (mm)	370
b (mm)	250
c (mm)	150
d (mm)	6500