



WNA301B



Mod pour LT série store touche 2 p,symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Matière

Couleur Blanc polaire

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré
En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK08

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 35 °C

Textes

Impression Avec symbole « Flèche »

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Type de commutation Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés

Type de raccordement Avec borne enfichable

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui