



WNA301B



Mod pousser LT série store touche 2 p,symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de contact momentané	10 A
------------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple
Contact d'acquittement	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 35 °C
------------------------	-------------

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Textes

Impression	Avec symbole « Flèche »
Mode d'installation	Pour fixation par vis
Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui