



WNA301B

**cubyko - Botão duplo p/ estores, branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

**Materiais**

Cor	Branco
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

**Dimensões**

Altura	75 mm
Largura	75 mm
Profundidade	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastre Saliente
----------	----------------------

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C
------------------------------	-------------

**Textos**

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Modo de comutação	Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ativação simultânea
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

**Adequado para**

Hager cubyko	
--------------	--

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim