



WNA301B



cubyko - Botão duplo p/ estores, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Materiais

Cor Branco
Acabamento Mate
Material Termoplástico
Tratamento Sem tratamento
Transparente Não

Dimensões

Altura 75 mm
Largura 75 mm
Profundidade 32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar
Montagem à superfície

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 2
Tipo de botão de pressão Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback Não

Conexão

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Segurança

Índice de proteção IP IP20
Resistência ao impactos IK IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 35 °C

Texto

Impressão Com símbolo de seta impresso
Modo de instalação Para fixação por parafuso
Modo de comutação Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ativação simultânea
Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim