




HIM4081

Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3P+N 80A 8M

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	380 - 415 V
Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

Corrente

Corrente nominale	80 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	1,50 kA
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG	50 kA

Potenza

Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1	52000 W
---	---------

Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante corta
Numero di poli	3P+N

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3,5 - 3,85 Nm
------------------------------	---------------

Serie

Altezza	76 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	89 mm

Controlli e indicatori

Azionamento a motore integrato	No
--------------------------------	----

Porta / coperchio

Bloccabile	Sì
------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Numero di moduli

Numero di moduli	8
------------------	---

Potenza

Potenza dissipata totale	9,60 W
--------------------------	--------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	2.5 - 35 mm ²
Sezione conduttore rigido	2.5 - 35 mm ²

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì