



WNC025



IP55



W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy, podśw. p. opis., kompletny, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Liczba biegunów 1

Materiały

Kolor Szary

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Barwiony

Przezroczysty Nie

Wewnętrzna tylna strona Mat

Wymiary

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Głębokość 27,80 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Wysokość pola opisowego 12 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk przywołania

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK08

Akcesoria

Pole opisowe Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V

Uszczelka Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku

Zacisk Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

Typ połączenia Z zaciskiem N
Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

W.1

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak