



WH15440405B

origin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Type d'organe de commande | Actionneur rotatif |
|---------------------------|--------------------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Tension

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tension nominale | 230-230 V |
| Tension nominale | 230 V     |

##### Alimentation électrique

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tension d'alimentation | 230 V AC |
|------------------------|----------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Réglages

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Température de consigne confort | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Noir       |
| Code RAL              | 9005       |
| Finition              | Brillant   |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 77 mm   |
| Largeur    | 77 mm   |
| Profondeur | 49.3 mm |

##### Ecran

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec écran d'affichage | Non |
|------------------------|-----|

##### Equipement

|  |          |
|--|----------|
| Différence de température de commutation | 4 K      |
| Type de thermostat                       | Bi-métal |
| Type de sonde                            | Bi métal |
| Avec chauffage                           | Oui      |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|

##### Compatibilité

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Type de commande HVAC | Chauffage électrique |
|-----------------------|----------------------|

##### Textes

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Inscription | Divers symboles |
|-------------|-----------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|