



WNC160



Prise courant SCHUKO protection renforcée, couv clapet saillie cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	24,1 %

Dimensions

Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	63 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	65 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de connexion
Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm ²
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	1,0 - 2,5 mm ²

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Position de montage/connexion	Horizontal

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

Capacité	
Nombre de modules	1
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP55
Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé
Type de verrouillage	Sans serrure
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Identification	
Avec inscription	Non
Textes	
Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Marquage	Sans marquage
Borne	Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago 2 conducteurs dans le fond du boîtier
Adapté à	
cubyko	
Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui