



WH101302E

**Insert: Pousoir contact inverseur lumineux**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche  
Nombre de pôles 1

**Matière**

Couleur Bleu  
Finition Mat  
Matière Métal  
Plastique  
Thermoplastique  
Traitement de surface Non traité  
Transparent Non  
Finition fond profilé (installation) Mat

**Dimensions**

Hauteur 49.5 mm  
Largeur 59.6 mm  
Profondeur 50.4 mm  
Profondeur de montage 13.1 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 37.3 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré  
En saillie

**Commandes et indicateurs**

Témoin lumineux Optique  
Nombre de touches 0  
Contact d'acquiescement Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Avec fixation à griffes Non

**Raccordement**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Inscription Avec des marquages de bornes clairs  
Mode de montage Montage individuel ou associé  
Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage  
Joint d'étanchéité Sans joint d'étanchéité  
Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

origin en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui

---